

Pripremna grupa FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B

FESTO


Broj artikla: 534192

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojne priključne ploče, bez manometra, poluautomatski ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Micro
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zaušljivač maglom
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Finoća filtera	5 μm
Funkcija kontrolera	sa sekundarnim odzračivanjem
Manometar	M5 pripremljeno
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 7 bar
Maks. histerezis pritiska	0,3 bar
Normalni nazivni protok	170 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	103 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 2	M7
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material bowl	PC