

Prigušnik buke U-1/8-50

Broj dela: 534222

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	50
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Protok u odnosu na atmosferu	2000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	74 dB(A)
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	2.3 g
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal umetka amortizera	PE
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen