

Priključna ploča CDSV5.0-AS-1/8

Broj artikla: 534434

FESTO

za pojedinačni ventil CDSV, prikladno za prehrambenu industriju.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maks. broj ventilskih mesta	1
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Nivo zvučnog pritiska	75 dB(A)
Mehanička zaštita	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	690 g
Električni priključak	Kabl
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem
Priključak / otvor	M5
Priključak, upravljački odlazni vazduh 82/84	M5
Priključak, upravljački vazduh 12	M5
Priključak, upravljački vazduh 14	M5
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Pneumatski priključak 5	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost