


Utikač FBS-RJ45-8-GS

Broj artikla: 534494

FESTO

za funkcionalni modul CPX-FEC-...



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	33 mm
Visina	41 mm
Dužina	20 mm
Težina proizvoda	15 g
Specifikacija ethernet kabla	Tip: CAT.5 Prečnik pojedine žile 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 sa tankom žicom
Zaštita od direktnog i indirektnog dodira	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Dozvoljeni prečnik kabla	4 ... 5,4 mm
Mehanička zaštita	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 % ne kondenzira se
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan
Material screws	Čelik
Material seals	NBR