

Poklopac AK-RJ45

Broj dela: 534496

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	33 mm
Visina	8 mm
Dužina	20 mm
Težina proizvoda	10 g
Vrsta zaštite	IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal vijaka	Čelik
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal poklopca	PA
Relativna vlažnost vazduha	nekondenzujući