

Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/8-QB-1/4-U

Broj artikla: 534658

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Funkcija ventila | Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja |
| Pneumatski priključak 1 | QB-1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | 1/8 NPT |
| Način aktiviranja | ručno |
| Element podešavanja | Vijak sa prorezom |
| Vrsta pričvršćenja | navojno sa spoljašnjim navojem |
| Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja | 8,44 cfm |
| Normalni nazivni protok u povratnom smeru | 6,5 ... 8,62 cfm |
| Temperatura okoline | 32 ... 140 °F |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -13,8 ... 116 Psi |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 13,8 cfm |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 13,8 ... 14,3 cfm |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura medijuma | 32 ... 140 °F |
| Maks. pritezni moment | 5,2 ft-lbf |
| Težina proizvoda | 0,7 oz |
| Material of threaded plug | Mesing Niklovano |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |
| Material hollow bolt | Mesing Niklovano |
| Material release ring | POM |
| Material knurled head | Mesing Niklovano |
| Material adjusting screw | Mesing Niklovano |
| Material swivel fitting | PBT ojačan |