

Prigušno-nepovratni ventil GR-QB-3/8-U

Broj artikla: 534684

FESTO

Ovaj tip je prikladan za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QB-3/8
Pneumatski priključak 2	QB-3/8
Način aktiviranja	ručno
Element podešavanja	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa prolaznim otvorom po izboru:
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	11,4 cfm
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	8,1 ... 11,7 cfm
Pogonski pritisak	-13,8 ... 116 Psi
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Položaj ugradnje	proizvoljno
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	19 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	20,5 ... 21,8 cfm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	32 ... 140 °F
Težina proizvoda	2,7 oz
Material of threaded plug	Mesing Niklovano
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material knurled head	Mesing Niklovano
Material adjusting screw	Mesing Niklovano