

Regulator pritiska MS12-LR

Broj artikla: 535021

FESTO

Za sklop podnožja ventila, sa G-navojem



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12
Serijski broj	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom Okretno dugme sa integrisanom bravom sa priborom se zatvara
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljeni membranski regulacioni ventil
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje
Manometar	sa manometrom
Operating pressure MPa	0,08 ... 2,1 MPa
Pogonski pritisak	0,8 ... 21 bar
Područje regulacije pritiska	0,15 ... 16 bar
Protok sekundarnog odzračivanja	≤ 600 l/min
Normalni nazivni protok	12.000 ... 22.000 l/min
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu po izboru:
Material of cover	PA
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material underneath cover	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR
Material spring	Opružni čelik
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material membrane	NBR
Material valve stem	Aluminijumska legura za kovanje NBR visokolegirani čelik, nerdajući