

Ventil za uspostavu pritiska MS12-DE

Broj artikla: 535034

FESTO

Za sklop podnožja ventila, sa G-navojem



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	sa blokiranjem Dodirno
Konstruktivna struktura	Sedište klipa
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Smer protoka	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Indikacija sklopnog položaja	sa priborom
Pogonski pritisak	3 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	25.000 ... 42.000 l/min
Trajanje uključenosti	100 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	3.800 g
Signal status display	sa priborom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak