


Ventil za uspostavu pritiska MS12N-DL

Broj artikla: 535038

FESTO

Sa NPT navojem



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Odzračna funkcija	se može prigušiti
Način aktiviranja	Pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Konstruktivna struktura	Sedište klipa
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Smer protoka	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Pogonski pritisak	2 ... 20 bar
Normalni nazivni protok	25.000 ... 42.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	3.600 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak