

Senzorska šina HGP-SL10-10

Broj dela: 535582

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	10
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Senzorska šina
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal lepka	Lepak za konstrukciju