

Elektromagnetna zavojnica MSFG-24-EX

Broj dela: 536931

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Min. vreme pritezanja	10 ms
Trajanje uključivanja	100%
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 4,5 W
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX)
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Dc (CN) EPL Dc (CN)
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (CN) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (CN)
ATEX kategorija za gas	II 3G
ATEX kategorija za prašinu	II 3D
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex nA IIC T4 X Gc
Eksplozivna zaštita od paljenja prašine	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex temperatura u okruženju	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...40 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja utičnice	0.4 Nm
Težina proizvoda	55 g
Električni priključak	3-polni Kontakti na utikaču sa slikom priključaka prema Festo standardu za MSSD-F
Vrsta pričvršćenja	sa nazubljenom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal elektromagnetne zavojnice	Duroplast Bakar Čelik
Materijal kalema	Bakar