

Sub-base-SET MS12-AGH

Broj artikla: 537137

FESTO

serije MSa sa G navojem



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	12
Seriya	MS
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medijum	Air quality class 5:7:- per DIN ISO 8573-1
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.300 g
Pneumatski priključak 1	G1 1/2
Pneumatski priključak 2	G1 1/2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak
Material seals	NBR