

Filter-regulator LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI

Broj artikla: 537644



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Maksimalni izlazni pritisak 7 bara, bez manometra, finoća filtera 5 µ.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------|--|
| Veličina | Mini |
| Širina | 44 mm |
| Seriya | DB |
| Osígaranje aktiviranja | Okretno dugme sa blokadom |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 5 µm |
| Ispust kondenzata | ručno rotacioni |
| Konstruktivna struktura | Filter-regulator bez manometra |
| Funkcija kontrolera | sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje |
| Manometar | Prepared for G1/8 |
| Operating pressure MPa | 0,15 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 1,5 ... 10 bar |
| Područje regulacije pritiska | 0,5 ... 7 bar |
| Maks. histerezis pritiska | 0,5 bar |
| Normalni nazivni protok | >= 1.000 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:] Inertni gasovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma | -5 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 200 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa prolaznim otvorom sa ugaonikom za montažu po izboru: |
| Priključak manometra | G1/8 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |
| Material rotary knob | POM |
| Material filter | PE |
| Material housing | PA ojačan |
| Material bowl | PC |