


Odašiljač SOEG-S-M18-K-L

Broj artikla: 537691

FESTO

okrugli oblik



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	okruglo
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	optoelektronsko
Postupak merenja	Jednosmerna fotočelija Odašiljač
Vrsta svetla	crveno
Opseg	20.000 mm
Temperatura okoline	-25 ... 55 °C
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 36 V
Preostala talasnost	20 %
Struja praznog hoda	15 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabl
Dužina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	M18x1
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Pritezni moment	20 Nm
Težina proizvoda	115 g
Material housing	Mesing hromirano
Material of union nut	Mesing hromirano
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 55 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L