


Difuzni senzor SOEG-RTH-M18-NS-K-2L

Broj artikla: 537705

FESTO

sa prigušenjem pozadine, okrugla izvedba.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	okruglo
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	optoelektronsko
Postupak merenja	Senzor difuzne refleksije sa prigušenjem pozadine
Vrsta svetla	crveno
Opseg	10 ... 120 mm
Temperatura okoline	-25 ... 55 °C
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Prekidanje svetla
Maks. frekvencija prekidača	500 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 2 V
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 36 V
Preostala talasnost	20 %
Struja praznog hoda	25 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabl
Dužina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	M18x1
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Pritezni moment	20 Nm
Težina proizvoda	121 g
Material housing	Mesing hromirano
Material of union nut	Mesing hromirano
Indikacija stanja	LED žuti
Indikacija funkcionalnih rezervi	LED zeleni
Mogućnosti podešavanja	Potenciometar
Područje podešavanja, donja granica	10 mm
Područje podešavanja, gornja granica	120 mm
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 55 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L