

Zakretljiva prirubnica SNCL-12

Broj artikla: 537790

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Veličina | 12 |
| Zasnovano na normi | ISO 21287 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -40 ... 90 °C |
| Težina proizvoda | 20 g |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material mounting | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material bearing | Plastika |
| Material screws | Čelik pocinkovano |