

# Vakuummetar VAM-40-V1/0-R1/8-EN

Broj artikla: 537810

FESTO

sa prikaznom jedinicom bara.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost  |
|--|---|
| Nazivna veličina, manometar            | 40  |
| Položaj priključka                     | Zadnja strana centrična   |
| Zasnovano na normi                     | DIN EN 837-1  |
| Način zaptivanja na navojnom čepu      | Presvlaka   |
| Položaj ugradnje                       | proizvoljno   |
| Konstruktivna struktura                | Manometar sa Bourdonovom cevi   |
| Prikazno područje [bara]               | -1 ... 0 bar  |
| Područje prikaza                       | -30 ... 0 inHg  |
| Skala                                  | Dvostruka skala<br>bara (eksterno)<br>Cola Hg (unutra) / psi (unutra) |
| Pogonski pritisak                      | -1 ... 0 bar  |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                  |
| Faktor trajnog opterećenja             | 0,75  |
| Faktor naizmjeničnog opterećenja       | 0,66  |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 0 - No corrosion stress   |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura medijuma                   | -20 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline                    | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                       | 63 g  |
| Klasa tačnosti merenja                 | 2,5   |
| Vrsta pričvršćenja                     | navojno   |
| Pneumatski priključak                  | R1/8  |
| Material of threaded plug              | Mesing  |
| Materijal - napomena                   | RoHS komformnost  |
| Material housing                       | ABS   |
| Material screen                        | PS  |