


Montažni komplet SBR-8-8/100-S6

Broj dela: 538937

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8
Oblik	za T-žleb
Ugradni položaj	Proizvoljan
za klip Ø	Ø8 - Ø100
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovanе površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-20 °C...120 °C
Težina proizvoda	20 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući