

Utičnica NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

Broj dela: 538999

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Električni priključak	5-polni Utikač pravi / stezni zavrtanj
Opterećenje struje	3 A
Dozvoljeni prečnik kabla	6 mm...8 mm
Poprečni presek priključka	0.75 mm ²
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno