



Filter prigušivač zvuka LFU-1/4

Broj artikla: 539132

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	G1/4
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	1 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Protok prema atmosferi	>= 4.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Smanjenje buke	Smanjenje za 40 dB
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo zvučnog pritiska	78 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	190 g
Pneumatski priključak	G1/4
Material housing	PP