

Priključni kabl NEBV-S1W37-E-2.5-LE10

Broj dela: 539240

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Područje primene | Samo za višepolni priključak za ventilsko ostrvo VTSA/VTSA-F |
| Odgovara standardu | DIN 47100 |
| Osnovna oznaka | sa nosačem natpisa |
| Težina proizvoda | 392 g |
| Električni priključak 1, funkcija | Strana uređaja u polju |
| Električni priključak 1, konstrukcija | ugaono |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utičnica |
| Električni priključak 1, izlaz kablova | pod uglom |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | Sub-D |
| Električni priključak 1, broj polova/žica | 37 |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile | 10 |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja | 3x vijka M4 |
| Električni priključak 2, funkcija | Strana upravljanja |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | Kabl sa utičnicom |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj |
| Električni priključak 2, broj polova/žila | 10 |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile | 10 |
| Opseg radnog pritiska DC | 0 V...30 V |
| Opterećenje struje pri 40 °C | 2 A |
| Otpornost na udarni napon | 1 kV |
| Dužina kabla | 2.5 m |
| Karakteristika voda | pogodno za energetske lance |
| Uslovi provere voda | Uslovi provere na zahtev |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova | 30 mm |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova | 74 mm |
| Prečnik kabla | 7.4 mm |
| Struktura kabla | 10 x 0,34 mm ² |
| Nominalni poprečni presek voda | 0.34 mm ² |
| Vrsta zaštite | IP65 NEMA 4 |
| Napomena o vrsti zaštite | u montiranom stanju |
| Temperatura okruženja | -5 °C...50 °C |

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---------------------------------|
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| Materijal plašta kabla | TPE-U(PUR) |
| Boja plašta kabla | sivo |
| Materijal kućišta | PA |
| Materijal izolacionog omotača | PVC |