

Obrtni distributer GF-1/2-2

Broj dela: 539289

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	15 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Standardni nominalni protok 1.1-2.1	4440 l/min
Standardni nominalni protok 1.2-2.2	7380 l/min
Maks. broj obrtaja	300 rpm
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	U slučaju rada sa vodom koristiti filter 5 µm Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen