

# Filter-regulator LFR-1/4-DB-7-MINI

Broj artikla: 539685



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Maksimalni izlazni pritisak 7 bara, sa manometrom, finoća filtera 40 µm.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                        | Vrednost   |
|---------------------------------|--|
| Veličina                        | Mini   |
| Širina                          | 44 mm  |
| Serijska                        | DB   |
| Osíuranje aktiviranja           | Okretno dugme sa blokadom  |
| Položaj ugradnje                | vertikalno +/- 5°  |
| Finoća filtera                  | 40 µm  |
| Ispust kondenzata               | ručno rotacioni  |
| Konstruktivna struktura         | Filter-regulator sa manometrom   |
| Funkcija kontrolera             | sa sekundarnim odzračivanjem<br>sa karakteristikom povratne struje               |
| Manometar                       | sa manometrom  |
| Operating pressure MPa          | 0,15 ... 1 MPa   |
| Pogonski pritisak               | 1,5 ... 10 bar   |
| Područje regulacije pritiska    | 0,5 ... 7 bar  |
| Maks. histerezis pritiska       | 0,5 bar  |
| Normalni nazivni protok         | ≥ 1.200 l/min  |
| Pogonski medijum                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertni gasovi              |
| Klasa korozione otpornosti KBK  | 1 - Low corrosion stress   |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni gasovi              |
| Temperatura medijuma            | -5 ... 50 °C   |
| Temperatura okoline             | -5 ... 50 °C   |
| Težina proizvoda                | 200 g  |
| Vrsta pričvršćenja              | Ugradnja vodova<br>sa prolaznim otvorom<br>sa ugaonikom za montažu<br>po izboru: |
| Priključak manometra            | G1/8   |
| Pneumatski priključak 1         | G1/4   |
| Pneumatski priključak 2         | G1/4   |
| Materijal - napomena            | RoHS komfornost  |
| Material seals                  | NBR  |
| Material rotary knob            | POM  |
| Material filter                 | PE   |
| Material housing                | PA ojačan  |
| Material bowl                   | PC   |