

Utičnica MSSD-E-M12

Broj dela: 539711

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Učestalost priključivanja	50
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	11 g
Električni priključak 1	Limenka pod uglom, četvorougaona konstrukcija, 3-polan, forma C
Električni priključak 2	Stega sa vijkom
Opseg radnog pritiska DC	0 V...300 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40 °C	6 A
Kablovski konektor	M12
Dozvoljeni prečnik kabla	4 mm...6 mm
Poprečni presek priključka	0.75 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-20 °C...115 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA-ojačan
Boja kućišta	crno
Radni materijal zaptivki	HNBR