

# Ugaona priključna ploča VABF-S4-1-A2G2-G14

Broj artikla: 539721

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F, radni priključci 2 i 4 zakrivljeni za 90°.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	26 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	217 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Material housing	Aluminijumski odlivak