

Ugaona 90° priključna ploča VABF-S4-1-A2G2-N14

Broj dela: 539722

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	26 mm
Na osnovu standarda	ISO 15407-2
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	217 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom