


# Zakretljivo pričvršćenje SBN-40

Broj artikla: 539925

FESTO

Odgovara za okrugle cilindre DSNU/ESNU, montaža na ležajnom ili završnom poklopcu dozvoljena.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	593 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting ring	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material mounting	Čelik, pocinkovan
Material mounting pin	Čelik, pocinkovan
Material bearing	Bronza
Material screws	Galvanised steel
Material bracket	Čelik