

Podnožje regulatora pritiska LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI



Broj artikla: 540040

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Kombinacija od 2, 3, 4 ili 5 direktno upravljanih ventilskih regulatora pritiska na P-podnožju, bez manometra.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Seriya	DB
Osíuranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	na P-podnožju direktno upravljani klipni regulacioni ventil
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	1,5 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska Mpa	0,05 ... 0,7 MPa
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 7 bar
Područje regulacije pritiska psi	7 ... 100 psi
Maks. histerezis pritiska	0,5 bar
Normalni nazivni protok	≥ 1.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	500 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/4
Material of plug screw	Čelik pocinkovano
Material spacer pin	Aluminijumska legura za kovanje
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje
Material sealing ring	PVC
Material seals	NBR
Material housing	PA ojačan