



Ploča regulatora VABF-S4-2-R3C2-C-10

Broj artikla: 540157

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F, standardni raspored priključaka prema 15407-2, do maks. 10 bara.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Širina | 18 mm |
| Zasnovano na normi | ISO 15407-2 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Funkcija kontrolera | Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem |
| Naknadni izbor manometra | moгуće |
| Operating pressure MPa | 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 10 bar |
| Područje regulacije pritiska Mpa | 0,2 ... 0,85 MPa |
| Područje regulacije pritiska | 2 ... 8,5 bar |
| Područje regulacije pritiska psi | 29 ... 123,25 psi |
| Ulazni pritisak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-niski napon-smernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP65 NEMA 4 |
| Medijum upravljanja | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 367 g |
| Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini | na ploči za povezivanje na ploči za pojedinačni priključak |
| Priključak manometra | sa štipaljkom za držanje |
| Material control panel | PA |
| Material regulator housing | Aluminijumski odlivak |