


Kuglasti ventil u sklopu sa pogonom VZPR-BPD-22-R38

Broj dela: 540511

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Dizajn | 2-smerni kuglasti ventil Zakretni pogon |
| Vrsta aktiviranja | električni pneumatski |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Vrsta pričvršćenja | CNOMO sa unutrašnjim navojem |
| Priključak armature | Rp3/8 |
| Prikaz uklopnog položaja | Smer na dugmetu = smer protoka |
| Nominalna širina DN | 15 |
| Radni pritisak pogona | 1 bar...8.4 bar |
| Nominalni pritisak armature PN | 40 |
| Temperatura medija | -20 °C...150 °C |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Težina proizvoda | 1300 g |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |