



Jedinica pogona sa kuglastom slavinom VZPR-BPD-22-R2

Broj artikla: 540517

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 2",
PN25, thread EN 10226-1.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 kuglasti ventili Zakretni pogon
Način aktiviranja	električno Pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	CNOMO sa unutrašnjim navojem
Priključak procesnog ventila	Rp2
Indikacija sklopnog položaja	Smer dugmeta = smer protoka
Nazivni prečnik DN	50
Pogonski pritisak, pogon kuglastog ventila	1 ... 8,4 bar
Nazivni pritisak procesnog ventila	25
Temperatura medijuma	-20 ... 150 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Težina proizvoda	5.400 g
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress