


Prigušno-nepovratni ventil GRLSA-1/8-QS-6

Broj artikla: 540661

FESTO

Sa fix-offsetom, za optimalno podešavanje protoka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	G1/8
Način aktiviranja	ručno
Element podešavanja	Imbus
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	0 ... 250 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	180 ... 310 l/min
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 410 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	430 ... 540 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	3,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	19,5 g
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material release ring	POM
Material adjusting screw	PA ojačan
Material swivel fitting	Cink