



Senzor pritiska VMPA-FB-PS-P1

Broj artikla: 541087

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Piezootporni senzor pritiska sa indikacijom
Pressure measurement range	0 ... 1 MPa
Merno područje pritiska	0 ... 10 bar
Pressure measurement range	0 ... 145 psi
Pressure measuring range start value (MPa)	0 MPa
Merno područje pritiska, početna vrednost	0 bar
Pressure measuring range start value (psi)	0 psi
Pressure measuring range end value (MPa)	1 MPa
Merno područje pritiska, krajnja vrednost	10 bar
Pressure measuring range end value (psi)	145 psi
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Razlaganje pritiska	0,001 bar
Tačnost FS	2,5 %FS
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 25 %
Zaštita od zamene polova	za pogonski napon
Električni priključak	preko bloka podnožja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	M7
Težina proizvoda	200 g
Material housing	Aluminijumski odlivak PA-GF
Vrsta prikaza	LED
Jedinica(e) koja(e) se može(gu) prikazati	kPa mbar psi
Indikacija stanja	LED
Područje podešavanja, vrednosti praga	0 ... 100 % 0 ... 10 bar
Područje podešavanja histerezisa	0 ... 100 %
Područje podešavanja histerezisa [bar]	0 ... 10 bar
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L