


# Kombinacija pripreme grupe MSB4N-1/4:J3M1D1A1-WP

Broj dela: 541440

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina konstrukcije                     | 4   |
| Serijska                                  | MS  |
| Zaštita od aktiviranja                    | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje može se zatvoriti pomoću pribora   |
| Ugradni položaj                           | vertikalno +/- 5°   |
| Finoća filtera                            | 5 µm  |
| Odvod kondenzata                          | ručno okretanje   |
| Dizajn                                    | Modul grananja<br>ON/OFF ventil<br>Regulacija filtera sa manometrom   |
| Funkcija regulatora                       | Izlazni pritisak, konstantan<br>sa kompenzacijom pretpritiskom<br>sa sekundarnim odzračivanjem<br>sa ponašanjem pri povratnom strujanju |
| Zaštita posude                            | Plastična zaštitna korpa  |
| Indikator pritiska                        | sa manometrom   |
| Radni pritisak                            | 1,5 bar...14 bar  |
| Opseg regulisanja pritiska                | 4 bar...12 bar  |
| Normalni nominalni protok                 | 550 l/min   |
| Karakteristične vrednosti za kaleme       | 24 V DC: 1,5 W  |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertni gasovi   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura skladištenja                  | -10 °C...60 °C  |
| Pogodnost za prehrambene proizvode        | vidi dodatne informacije o materijalima   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu           | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:-]   |
| Temperatura medija                        | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda                          | 1500 g  |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa priborom   |
| Pneumatski priključak 1                   | 1/4 NPT   |

| <b>Karakteristika</b>    | <b>Vrednost</b>                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Pneumatski priključak: 2 | 1/4 NPT                        |
| Pneumatski priključak 3  | G1/4                           |
| Materijal kućišta        | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Materijal omotača        | PC                             |