


Ulazni modul CPX-8DE-D

Broj dela: 541480

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	(uklj. međublok i priključnu tehniku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	45 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	u zavisnosti od priključnog bloka
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA-ojačan PC
LED prikazi	1 zbirna dijagnostika 8 Dijagnostika kanala 8 statusa kanala
Dijagnostika	Kratak spoj/preopterećenje po kanalu
Parametrizacija	Vreme odskakanja ulaza Vreme produženja signala Ponašanje nakon kratkog spoja Nazor modula
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 15 mA
Broj ulaza	8
Karakteristična linija ulaza	IEC1131-T2
Preklopni nivo	Signal 0: ≤ 5 V Signal 1: ≥ 11 V
Logika uključivanja ulaza	PNP (prebacuje na plus)
Vreme odskakanja ulaza	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms mogućnost parametriziranja)
Maks. sabirna struja na ulazima po modulu	0.7 A
Razdvajanje potencijala kanal - kanal	ne
Razdvajanje potencijala kanal - interni bus	ne
Osigurač (kratak spoj)	interni elektonski osigurač po kanalu