

Robusno crevo PAN-R-6X1,1-SI

Broj dela: 541675

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	6 mm
radijus skretanja od značaja za protok	21 mm
Unutrašnji prečnik	3.8 mm
Min. radijus skretanja	16 mm
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.0174 kg/m
Pneumatski priključak	Utični priključak, spoljašnji Ø 6 mm
Boja	srebro
Tvrdoća po Šoru	D 62 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	TPE-A