

Robusna creva PAN-R-10X1,9-SI

Broj artikla: 541677

FESTO

Standardna O.D creva, za visoke pritiske do 20 bara, termički i mehanički visoko opteretivo.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	10 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	44 mm
Unutrašnji prečnik	6,2 mm
Min. radius savijanja	25 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 3,5 MPa
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 507,5 psi
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,0498 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 10 mm
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	D 62 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	TPE-A