

# Manometar MA-27-16-R1/8

Broj dela: 541733

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Područje prikaza	0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Nominalna veličina manometara	27
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Dizajn	Manometar sa cevastom oprugom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Radni medij	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Radni pritisak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0.66
Klasa preciznosti merenja	4
Vrsta zaštite	IP43
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Priključni položaj	Centrična zadnja strana
Pneumatski priključak	R1/8
Materijali koji dolaze u dodir sa medijem	PA-ojačan
Materijal navojnog rukavca	PA-ojačan
Materijal kućišta	PA
Materijal providne ploče	PS
Boja kućišta	crno

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Težina proizvoda	8 g
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	bez acetilena bez kiseonika
Skala	Dupla skala bar (spolja) psi (unutra)