


Manometar MA-27-25-R1/8

Broj artikla: 541734

FESTO

sa prikaznom jedinicom bara i psi.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prikazno područje [bara]	0 ... 25 bar
Display range	0 ... 362,5 psi
Nazivna veličina, manometar	27
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medijum	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Operating pressure MPa	0 ... 2,5 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 25 bar
Operating pressure	0 ... 362,5 psi
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa tačnosti merenja	4
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Pneumatski priključak	R1/8
materijali u dodiru sa medijumom	PA ojačan
Material of threaded plug	PA ojačan
Material housing	PA
Material screen	PS
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	8 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika
Skala	Dvostruka skala bara (eksterno) psi (inner)