


Precizni prigušni ventil GRPO-70-1/8-AL

Broj artikla: 542024

FESTO

služi za precizno podešavanje protočne količine.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Način aktiviranja	ručno
Element podešavanja	Okretno dugme sa skalom
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	40,7 l/min
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Material housing	PA ojačan
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak od 2 do 1	0 ... 0,5 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	19 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	110 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR PVC
Material screws	Čelik