

Ventil za uspostavu pritiska MS4N-DE-1/8-10V24

Broj artikla: 542569

FESTO

za lagano punjenje vazduhom i odzračivanje pneumatskih sistema,
smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	sa blokiranjem Dodirno
Konstruktivna struktura	Sedište klipa
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Smer protoka	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Indikacija sklopnog položaja	sa priborom
Pogonski pritisak	4 ... 10 bar
b-vrednost	0,5
C vrednost	4,6 l/sbar
Normalni nazivni protok	1.000 l/min
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri kalema	24 V DC: 1.8 W
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	-10 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	263 g
Električni priključak	Plug pattern type C to EN 175301-803 Utikači prema DIN EN 175301-803 četvorougaooni oblik
Signal status display	sa priborom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak