



# Vertikalna pritisno zaptivna ploča VABF-S4-1-L1D1-C

Broj artikla: 542885

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F, standardni raspored priključaka prema ISO 15407-2, za montažu između ploče za povezivanje i ventila, pritisak napajanja bloka zatvara se. Demontaža ventila moguća je bez isključivanja pritiska bloka.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	26 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	1 MPa
Pogonski pritisak	10 bar
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	273 g
Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini	na ploči za povezivanje na ploči za pojedinačni priključak
Material housing	Aluminijumski odlivak