

Paralelni komplet EAMM-U-D40-55A


Broj artikla: 543157

FESTO

Suitable for electric drives.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment inercije	10,016 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,1 Nm
Prenosivi obrtni moment	3 Nm
Težina proizvoda	530 g