


# Elektronski modul VMPA2-FB-EMG-D2-4

Broj artikla: 543334

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dijagnoza	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves Podnapon, ventili
Maks. broj ventilskih mesta	2
Maksimalni broj elektromagnetnih kalema	4
Sopstvena potrošnja struje kod napona pod teretom	23 mA
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	8 mA
Nazivna struja privlačenja po elektromagnetnom kalemu	99 mA do 24 ms
Nazivna struja kod smanjivanja struje	18 mA nakon 24 ms
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	20 g
Material housing	POM
Materijal - napomena	RoHS komformnost