


Multipol čvor VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Broj artikla: 543415

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	16 kod monostabilnih ventila 8 kod bistabilnih ventila
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	539 g
Električno aktiviranje	Multipol
Električni priključak	19-polni Utikači za CNOMO E03.62.530.N
Material cover	PA
Material housing	Aluminijumski odlivak