

Modul električnog napajanja MS4-E-IPM-40-80

Broj dela: 543494

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---------------------------------|
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 109 g |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne ploče | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal šupljeg vijka | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Materijal konektora modula | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Materijal vijaka | Čelik |