


Ploča regulatora VABF-S3-1-R4C2-C-6

Broj artikla: 543537

FESTO

za ventilski blok VDMA-01/02, normalna slika priključka 15407-1, do 6 bara.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	26 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko povezivanje po visini	Regulator pritiska za 2 i 4
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Naknadni izbor manometra	moguće
Područje regulacije pritiska Mpa	0,2 ... 0,6 MPa
Područje regulacije pritiska	2 ... 6 bar
Područje regulacije pritiska psi	29 ... 87 psi
Ulazni pritisak 1	0,5 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	430 g
Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini	na ploči za povezivanje na ploči za pojedinačni priključak
Priključak manometra	sa štipaljkom za držanje
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material control panel	PA
Material regulator housing	Aluminijumski odlivak