



Membranski sušač vazduha MS4-LDM1-1/4-P10

Broj artikla: 543632

FESTO

Reducirano rosište, sa metalnom zdelicom, smer protoka sa leva na desno.

Pažnja: Za trajno besprekorno funkcionisanje uređaja bezuslovno je potrebno prefilteriranje pogonskog vazduha mikrofilterom 0,01 µm (preostale čestice < 0,1 µm, preostali sadržaj ulja < 0,1 mg/m³)!



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Veličina | 4 |
| Serija | MS |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Konstruktivna struktura | Membranski sušač |
| Pogonski pritisak | 3 ... 12,5 bar |
| Normalni nazivni protok | 100 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon nije moguć |
| Sniženje tačke rose | 20 K |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
| Temperatura medijuma | 2 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | 2 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 0,53 kg |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material bowl | Aluminijumska legura za kovanje |