



# Membranski sušač vazduha MS6-LDM1-1/4-P20

Broj artikla: 543640

FESTO

Reducirano rosište, sa metalnom zdelicom, smer protoka sa leva na desno.

Pažnja: Za trajno besprekorno funkcionisanje uređaja bezuslovno je potrebno prefilteriranje pogonskog vazduha mikrofilterom 0,01 µm (preostale čestice < 0,1 µm, preostali sadržaj ulja < 0,1 mg/m<sup>3</sup>)!



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	6
Serija	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Membranski sušač
Pogonski pritisak	3 ... 12,5 bar
Normalni nazivni protok	200 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Sniženje tačke rose	20 K
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura medijuma	2 ... 50 °C
Temperatura okoline	2 ... 50 °C
Težina proizvoda	1,05 kg
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje